

Embase avec limiteur de débit VABF-B14-F1B1P1-FF14

Code article: 8098885

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Pression de service	1.5 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Poids du produit	215.5 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 2	Flasque 1/4 avec plan de pose NAMUR
Raccord pneumatique 4	Flasque 1/4 avec plan de pose NAMUR
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau corps de détenteur	Alliage d'aluminium corroyé