


Kit axial
EAMM-A-V32-58AA
Code article: 8098982

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	41 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	1.03 kgmm ²
Couple transmissible	1.5 Nm
Poids du produit	192 g
Code d'interface, actionneur	V32
Code d'interface moteur In	58AA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS