Plaque de liaison
VABS-B14-T-FN14

Code article: 8099628

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Sens de raccordement en haut
Pression de service	1.5 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Poids du produit	192 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 2	Flasque 1/4 avec plan de pose NAMUR 1/4 NPT
Raccord pneumatique 4	Flasque 1/4 avec plan de pose NAMUR 1/4 NPT
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé