

Indicateur de position SAMH-F12-MK-A2

Code article: 8101084

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	2 capteurs de proximité avec protection antidéflagrante et protection IP élevée
Protection contre l'explosion	Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Conseils d'utilisation	L'utilisation d'une vanne à siège incliné a pour effet de supprimer la certification SIL de l'ensemble du produit.
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Poids du produit	151 g
Matériau joints d'étanchéité	EPDM
Matériau du boîtier	Aluminium Renforcé de polyamide
Degré de protection	IP65 IP67
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III