

# Raccord NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

Code article: 8104287

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de fût	10
Structure de construction	Fixation de flexible par serrage
Modèle	forme droite
Taille	ø 8 mm
Raccordement fluide	UNF1/4-28
Raccordement fluide 2	pour tuyau de Ø extérieur de 3,2 mm (1/8")
Fluide	Fluides liquides Fluides gazeux
Note concernant le fluide	Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides
Pression de service sur la plage de température totale	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Température du fluide	0 °C...50 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Principe d'étanchéité	dur
Position de montage	Indifférente
Couple de serrage nominal	15 Ncm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	0.44 g
matériaux en contact avec le fluide	PP
Matériau du tourillon vissé	Renforcé de polyamide
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Conseils d'utilisation	Voir la note d'application (disponible sur le portail Support et Téléchargements festo.com)