

Raccord NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

Code article: 8104288

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de fût	10
Structure de construction	Fixation de flexible par raccord cannelé
Modèle	forme droite
Taille	ø 8 mm
Raccordement fluide	UNF1/4-28
Raccordement fluide 2	pour tuyau de Ø intérieur de 1,2 mm
Fluide	Fluides liquides Fluides gazeux
Note concernant le fluide	Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides
Pression de service sur la plage de température totale	-0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar -10.875 psi...58 psi
Température du fluide	0 °C...35 °C
Température ambiante	0 °C...35 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Principe d'étanchéité	dur
Position de montage	Indifférente
Couple de serrage nominal	15 Ncm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	1.06 g
matériaux en contact avec le fluide	PP
Matériau du tourillon vissé	Renforcé de polyamide
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Conseils d'utilisation	Voir la note d'application (disponible sur le portail Support et Téléchargements festo.com)