


Kit axial
EAMM-A-D32-58AA
Code article: 8105884

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple transmissible	6,5 Nm
Poids du produit	329 g
Code d'interface, actionneur	D32
Code d'interface moteur In	58AA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS