


**Kit parallèle**  
**EAMM-U-60-S48-50GA-91**  
Code article: 8105900

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques             | Valeur                 |
|------------------------------|------------------------|
| Taille                       | 60                     |
| Position de montage          | Indifférente           |
| Vitesse de rotation max.     | 6000 1/min             |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L         |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C         |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %               |
| Degré de protection          | IP40                   |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C         |
| Moment d'inertie de masse    | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple moteur à vide         | 0.07 Nm                |
| Couple transmissible         | 3 Nm                   |
| Poids du produit             | 1150 g                 |
| Code d'interface, actionneur | S48                    |
| Code d'interface moteur In   | 50GA                   |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS        |