

Kit axial
EAMM-A-P8-38A-60RA
Code article: 8105914

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple transmissible	12.5 Nm
Poids du produit	149 g
Code d'interface, actionneur	P8-38A
Code d'interface moteur In	60RA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS