


Kit axial EAMM-A-D40-60AA

Code article: 8105929

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|-----------------|
| Position de montage | Indifférente |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Couple transmissible | 12.5 Nm |
| Poids du produit | 363 g |
| Code d'interface, actionneur | D40 |
| Code d'interface moteur In | 60AA |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |