


Kit axial
EAMM-A-D60-90GA
Code article: 8105944

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	34.8 kgmm ²
Couple transmissible	21 Nm
Poids du produit	1579 g
Code d'interface, actionneur	D60
Code d'interface moteur In	90GA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS