


Kit axial EAMM-A-P5-28B-38AA

Code article: 8107710

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|-----------------|
| Position de montage | Indifférente |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Couple transmissible | 1.1 Nm |
| Poids du produit | 59 g |
| Code d'interface, actionneur | P5-28B |
| Code d'interface moteur In | 38AA |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |