

Actionneur quart-de-tour KDFP-DFPD

Code article: 8108611

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Crémaillère/Pignon
Mode de fonctionnement	à double effet à simple effet
Taille du servovérin	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Plan de pose des flasques	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Angle d'oscillation	90 deg
Température ambiante	-50 °C...150 °C
Pression de service	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	1 kg...100 kg
Note sur le matériau	Conforme à RoHS