


Plaque d'alimentation verticale VMPA14-VSP-QS6

Code article: 8110627

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	14 mm
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	35 g
Raccord pneumatique 1	QS-6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau plaque d'alimentation	Renforcé de polyamide