

Module électronique VMPA-MPM-EMM-P5

Code article: 8111881

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Nombre maximum de bobines	1
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Fonctions supplémentaires	pour distributeur de mise en pression progressive
Plage de tension de service CC tension de charge	21.6 V...26.4 V
Courant nominal d'actionnement par bobine	60 mA jusqu'à 30 ms
Tension nominale lors de la réduction du courant	22 mA après 30 ms
Séparation de potentiel canal - bus interne	non
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	20 g
Commande électrique	multipôle
Matériau du boîtier	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS