

# Union mâle NPQE-D-S12-S8-P10

Code article: 8113217

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                                           |
| Diamètre nominal                                       | 6 mm                                                               |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                       |
| Modèle                                                 | forme droite                                                       |
| Taille de fût                                          | 10                                                                 |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                 |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                   |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 1 - faibles effets de corrosion                                    |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-Zone III                                                 |
| Classe de salle blanche                                | Classe 4 selon ISO 14644-1                                         |
| Température ambiante                                   | -5 °C...60 °C                                                      |
| Poids du produit                                       | 2.3 g                                                              |
| Raccord pneumatique 1                                  | Douille enfichable Ø 12 mm                                         |
| Raccord pneumatique 2                                  | Douille enfichable Ø 8 mm                                          |
| Couleur de la bague de démontage                       | bleu                                                               |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                    |
| Matériau du boîtier                                    | PBT                                                                |
| Matériau de la bague de démontage                      | POM                                                                |