

# Union mâle NPQE-D-S16-E-P5

Code article: 8113221

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	13 mm
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	5
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Poids du produit	4.42 g
Raccord pneumatique 1	Douille enfichable Ø 16 mm
Raccord pneumatique 2	Douille enfichable Ø 16 mm
Couleur de la bague de démontage	bleu
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PBT
Matériau de la bague de démontage	POM