

# Clip de sécurité NPAP-QE-S-Q6-P10

Code article: 8113229

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de fût	10
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude aux salles blanches, mesurée selon ISO 14644-14	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Poids du produit	0.07 g
Raccord pneumatique	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS