

Accouplement articulé DARP-C7-U34-F

Code article: 8117055

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	3/4-16 UNF-2B
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	23 °F...248 °F
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du connecteur femelle	Acier oxydé
Matériau du boîtier	Acier oxydé
Matériau de rondelle sphérique	Acier oxydé
Matériau du pivot sphérique	Acier oxydé