

Bobine
VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME
Code article: 8118177

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Indication de la position de commutation	non
Fusible interne	Fusible
Facteur de marche	100%
Classe d'isolation	H
Caractéristiques de bobine	24 V CA : 50/60 Hz, puissance 12,0 VA 24 V CC : 12,0 W
Fluctuations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Protection contre l'explosion	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Certificat de l'organisme d'émission	INMETRO DNV 19.0135X
Mode de protection contre l'inflammation gaz	Ex eb mb IIC T4 Gb
Mode de protection contre l'inflammation de poussière	Ex tb IIIC T120°C Db
Température ambiante Ex	T4, T120 °C : -25 °C <= Ta <= +40 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP66
Poids du produit	580 g
Raccord électrique	Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS