

Bobine VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME

Code article: 8118326

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|--|
| Mode d'actionnement | électrique |
| Position de montage | Indifférente |
| Indication de la position de commutation | non |
| Facteur de marche | 100% |
| Classe d'isolation | H |
| Caractéristiques de bobine | 230 V CC : 1,8 W 230 V CA : 40/65 Hz, puissance 1,8 VA |
| Fluctuations de tension admissibles | -15 % / +10 % |
| Homologation, protection antidéflagrante, hors UE | EPL Db (BR) EPL Gb (BR) |
| Protection contre l'explosion | Zone 1 (BR) Zone 21 (BR) |
| Certificat de l'organisme d'émission | INMETRO DNV 17.0042X |
| Mode de protection contre l'inflammation gaz | Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb |
| Mode de protection contre l'inflammation de poussière | Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db |
| Température ambiante Ex | T4, T130 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Degré de protection | IP65 |
| Poids du produit | 330 g |
| Raccord électrique | Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |