

Bobine
VACC-S13-18-K4-1UF-NE4ME
Code article: 8118332

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Indication de la position de commutation	non
Fusible interne	Fusible
Facteur de marche	100%
Classe d'isolation	H
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 1,8 W 24 V CA : 40/65 Hz, puissance 1,8 VA
Fluctuations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Protection contre l'explosion	Zone 1 (CN) Zone 21 (CN)
Certificat de l'organisme d'émission	GYJ23.1170X
Mode de protection contre l'inflammation gaz	Ex eb mb IIC T6... T4 Gb
Mode de protection contre l'inflammation de poussière	Ex tb IIIC T85 °C... T130 °C Db
Température ambiante Ex	T4, T130 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Poids du produit	330 g
Raccord électrique	Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS