


Bloc de raccordement-SET VABS-C12-6-S

Code article: 8122790

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	13 mm
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Sens de raccordement latéral
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	Versions possibles selon les désirs du client
Pression de service	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 1]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	taille maximale des particules 5 µm
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 °C...50 °C
Poids du produit	3 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 2	pour Ø intérieur de tuyau de 4 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	PBT