


Bloc de raccordement-SET VABS-C12-6-S-B4

Code article: 8122791

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	6 mm
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Sens de raccordement latéral
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 1]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	taille maximale des particules 5 µm
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 °C...50 °C
Poids du produit	1.1 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 2	pour Ø intérieur de tuyau de 2,5 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	PBT