

Bloc de raccordement VABM-C12-6M-M5-M3-10

Code article: 8122794

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	20 mm
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Sens de raccordement par le bas
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	10
Pression de service	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 1]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	taille maximale des particules 5 µm
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 °C...50 °C
Poids du produit	49.5 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M3
Raccord pneumatique 3	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé