

# Embase VABS-K2-10B-16-M6-P

Code article: 8122825

**FESTO**



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	10
Diamètre nominal	1.6 mm
Raccordement fluidique	Taraudage M6
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Sens de raccordement par le bas
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Sens d'écoulement	Irréversible
Fluide de service	Fluides liquides Fluides gazeux
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Température du fluide	0 °C...50 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.2 Nm
Poids du produit	7 g
Type de fixation embase	Avec trou débouchant
Mode de fixation distributeur	Avec taraudage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	PEEK