

Câble de liaison NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Code article: 8122832

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximum de bobines	1
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	2 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain Sortie TOR
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Câble avec connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	Plan de pose HP
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	2
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	2
Raccord électrique 1, type de fixation	Push-pull avec verrouillage contre toute traction accidentelle
Raccord électrique 2, fonction	Alimentation électrique Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	2x fil unique
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	2
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	2
Plage de tension de service CC	0 V...24 V
Blindage	non
Note concernant le fonctionnement	Exploiter uniquement avec réduction de puissance
Longueur de câble	0.3 m
Caractéristiques des câbles	pour applications statiques
Rayon de courbure, câblage fixe	11 mm
Diamètre de câble	0.96 mm
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion

Caractéristiques	Valeur
Matériau du boîtier	PEEK
Couleur du boîtier	Gris
Matériau de gaine isolante	PVC