


Distributeur
VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN
Code article: 8122933

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	703 l/min
Pression de service	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Degré de protection	IP65
Certificat de l'organisme d'émission	TÜV 968/V 1251.00/24
Fonction de sécurité	Mise à l'échappement sûre
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	jusqu'à SIL 3 High Demand mode Jusqu'à SIL 3 low demand mode
Note concernant la pression de service	0 - 0,8 MPa avec air de pilotage ext.
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS