


**Kit axial**  
**EAMM-A-D32-40RA**  
Code article: 8125610

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques             | Valeur          |
|------------------------------|-----------------|
| Position de montage          | Indifférente    |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L  |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C  |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %        |
| Degré de protection          | IP40            |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C  |
| Couple transmissible         | 6,5 Nm          |
| Poids du produit             | 309 g           |
| Code d'interface, actionneur | D32             |
| Code d'interface moteur In   | 40RA            |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS |