

Accouplement EAMC-19-20-5-9

Code article: 8126386

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	5 mm
Diamètre de logement 2	9 mm
Taille	19
Longueur nominale	20 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.38 kgmm ²
Couple transmissible	1.1 Nm
Poids du produit	9 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS