

# Support CAFM-D4-W

Code article: 8127358

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                       |
|--|------------------------------|
| Largeur                                | 216 mm                       |
| Hauteur                                | 97 mm                        |
| Longueur                               | 345 mm                       |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-Zone III           |
| Température de stockage                | -20 °C...70 °C               |
| Température ambiante                   | 0 °C...40 °C                 |
| Poids du produit                       | 749 g                        |
| Mode de fixation                       | vissé                        |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS              |
| Matériau d'équerre de fixation         | Acier thermolaqué            |