



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	20
Position de montage	Indifférente
Taille de fût	10
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...40 °C
Température du fluide	-5 °C...60 °C
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Poids du produit	0.12 g
Mode de fixation	Par blocage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau support	POM