

Réducteur-SET VMPA2-FT-NW0.3-1.7

Code article: 8129130

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	Embase
Mode de fixation	Par blocage
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	3.5 l/min...115 l/min
Pression de service	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Taille	20
Diamètre nominal	0.3 mm...1.7 mm
Position de montage	Indifférente
Taille de fût	2
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...40 °C
Température du fluide	-5 °C...60 °C
Poids du produit	0.7 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau support	POM
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé