

# Plaque de commande DADG-FM-VDE1G18

Code article: 8131546

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Position de montage	Indifférente
Pression de service	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Couple de serrage max.	9 Nm
Poids du produit	227 g
Mode de fixation	Fixation directe par filetage sur la culasse arrière
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR Acier inoxydable fortement allié
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé
Matériau de vis	Laiton nickelé