

Accouplement EAMC-56-58-22-24

Code article: 8134826

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	22 mm
Diamètre de logement 2	24 mm
Taille	56
Longueur nominale	58 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	129 kgmm ²
Couple transmissible	60 Nm
Poids du produit	274 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS