

# Indicateur de position SASF-S2-B-V-A20

Code article: 8140395

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...360 deg
Fonctions supplémentaires	drapeau d'actionnement réglable
Dimensions L x L x H	Ø 65 x 48,5
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-25 °C...70 °C
Poids du produit	96 g
Mode de fixation	Selon VDI/VDE 3845
Couleur du boîtier	noir
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de l'élément d'espacement	PA
Matériau du boîtier	PA PP acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié