

Indicateur de position SASF-S3-B-F-A20

Code article: 8140396

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...180 deg
Le point de connexion pour le régulateur de position et le capteur de position est conforme à la norme	VDI/VDE 3845 taille AA 1
Dimensions L x L x H	Ø 40 x 32
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-25 °C...70 °C
Poids du produit	24 g
Mode de fixation	Selon VDI/VDE 3845
Couleur du boîtier	noir
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de l'élément d'espacement	PP
Matériau du boîtier	PP acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié