


Bloc de raccordement VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

Code article: 8141067

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65 À l'état monté
Poids du produit	750 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord d'air de pilotage 12	G1/4
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium traité au procédé Ematal
Matériau joints d'étanchéité	NBR