


# Réducteur EMGA-40-P-G8-EAS-40

Code article: 8141729

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	40 mm
Taille de flasque moteur	40 mm
Jeu en torsion	0.25 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	8:1
Vitesse d'entraînement max.	18000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	6 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.015 kgcm <sup>2</sup>
Couple de sortie maximal	10 Nm
Rendement max.	96 %
Rigidité à la torsion	0.85 Nm/arcmin
Poids du produit	350 g
Interface de sortie du réducteur	40G
Interface réducteur actionneur	40P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS