


Réducteur EMGA-40-P-G20-EAS-40

Code article: 8141731

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	40 mm
Taille de flasque moteur	40 mm
Jeu en torsion	0.31 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	20:1
Vitesse d'entraînement max.	18000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	20 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.018 kgcm ²
Couple de sortie maximal	32 Nm
Rendement max.	96 %
Rigidité à la torsion	1 Nm/arcmin
Poids du produit	450 g
Interface de sortie du réducteur	40G
Interface réducteur actionneur	40P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS