

# Réducteur EMGA-60-A-G8-60P

Code article: 8141738

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	60 mm
Taille de flasque moteur	60 mm
Jeu en torsion	0.27 deg
Type de réducteur	Réducteur angulaire
Rapport de transmission	8:1
Vitesse d'entraînement max.	13000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	18 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.243 kgcm <sup>2</sup>
Couple de sortie maximal	29 Nm
Rendement max.	93 %
Rigidité à la torsion	1.6 Nm/arcmin
Poids du produit	1700 g
Interface de sortie du réducteur	60G
Interface réducteur actionneur	60P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS