


# Réducteur EMGA-60-A-G12-60P

Code article: 8141739

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                 | Valeur                  |
|----------------------------------|-------------------------|
| Taille de flasque du réducteur   | 60 mm                   |
| Taille de flasque moteur         | 60 mm                   |
| Jeu en torsion                   | 0.3 deg                 |
| Type de réducteur                | Réducteur angulaire     |
| Rapport de transmission          | 12:1                    |
| Vitesse d'entraînement max.      | 13000 1/min             |
| Température de service réducteur | -25 °C...90 °C          |
| Conformité PWIS                  | VDMA24364-B2-L          |
| Degré de protection              | IP54                    |
| Couple de sortie continu         | 44 Nm                   |
| Moment d'inertie du réducteur    | 0.391 kgcm <sup>2</sup> |
| Couple de sortie maximal         | 70 Nm                   |
| Rendement max.                   | 94 %                    |
| Rigidité à la torsion            | 2 Nm/arcmin             |
| Poids du produit                 | 1900 g                  |
| Interface de sortie du réducteur | 60G                     |
| Interface réducteur actionneur   | 60P                     |
| Note sur le matériau             | Conforme à RoHS         |