Réducteur
EMGA-80-P-G12-SST-87

Code article: 8141767



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	80 mm
Taille de flasque moteur	87 mm
Jeu en torsion	0.15 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	12:1
Vitesse d'entraînement max.	7000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	120 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.589 kgcm²
Couple de sortie maximal	192 Nm
Rendement max.	97 %
Rigidité à la torsion	10.4 Nm/arcmin
Poids du produit	2600 g
Interface de sortie du réducteur	80G
Interface réducteur actionneur	87 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS