

Mamelon double NPFC-DS-M5-M5-M

Code article: 8142592

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Matériau du raccord fileté	Laiton, nickelé
Taille de fût	10
Pression de service	-0.95 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal, raccord pneumatique 1	1.78 Nm
Couple de serrage nominal, raccord pneumatique 2	1.78 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	2.55 g
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	PVC