

Réduction NPFC-RS-G38-G18-MF

Code article: 8142595

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Matériau du raccord fileté	Laiton, nickelé
Taille de fût	10
Pression de service	-0.95 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal, raccord pneumatique 1	38,5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	19,82 g
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	PVC