

Porte-étiquette NEAU-LH-4

Code article: 8143238

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	5,4 mm
Hauteur	12,1 mm
Longueur	23 mm
Mode de fixation	Clip
Poids du produit	0.3 g
Taille de fût	100
Température ambiante	-40 °C...100 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS Exempt de composants halogénés
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Diamètre de câble	4.2 mm...5.6 mm
Couleur	transparent