

Bloc d'alimentation CACN-3A-7-5-G2

Code article: 8149583

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	42 mm
Hauteur	130 mm
Longueur	160 mm
Position de montage	convection libre
Alimentation primaire	Monophasé
Courant d'entrée	1,2 - 2,9 A
Tension de sortie nominale CC	48 V
Courant de sortie nominal	5 A
Plage de tension d'entrée CA	100 V...240 V
Autonomie en cas de coupure de courant	15 ms
Fréquence secteur	45 Hz...65 Hz
Certification	c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-40 °C...85 °C
Humidité relative de l'air	95 %
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-25 °C...70 °C
Poids du produit	1120 g
Mode de fixation	avec rail DIN
Note sur le matériau	Conforme à RoHS