

# Bouchon fileté NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Code article: 8151589

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-40 °C...75 °C
Degré de protection	IP66 IP68
Note sur le degré de protection	IP68 à 5 bar pendant 30 minutes
Catégorie ATEX gaz	II 2G
Catégorie ATEX poussière	II 2D
Mode de protection contre l'inflammation gaz	Ex eb IIC Gb
Mode de protection contre l'inflammation de poussière	Ex tb IIIC Db
Température ambiante Ex	-40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	EPL Db (IECEX) EPL Gb (IECEX)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX) Selon la directive européenne RoHS
Taille	M20x1,5
Couleur	Noir
Matériau de presse-étoupe	PA
Matériau joints d'étanchéité	EPDM
Poids du produit	5 g
Taille de fût	1
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS