

Bouchon fileté NETC-P-M20-PBK-T14

Code article: 8151591

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-40 °C...100 °C
Degré de protection	IP66 IP68
Note sur le degré de protection	IP68 à 5 bar pendant 30 minutes
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Taille	M20x1,5
Couleur	Noir
Matériau de presse-étoupe	PA
Matériau joints d'étanchéité	EPDM
Poids du produit	2 g
Taille de fût	1
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS