

Kit de raccordement DADG-AK-G8-6-40

Code article: 8152359

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	6
Course	40 mm
Pression de service	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	1 Nm
Tolérance du couple de serrage	±10 %
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1	0.7 Nm
Poids du produit	5.4 g
Raccord pneumatique	M5
Matériau adaptateur	Résine époxy
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de vis	Acier, avec revêtement